

**VNMG 160404, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje