

Garant**CCGT 120402, Zvrst: HU7310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje