

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 16/06 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PWLNR/L 1620X06

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0604..

Funkcijska širina L_4 : 25 mm

Dolžina glave L_1 : 30 mm

Celotna dolžina L: 77 mm

Podložna ploščica: 259031 9

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	30 mm
Funkcijska širina L_4	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
ISO-oznaka držala	PWLNR/L 1620X06

Vijak kolenske ročice	259018 4
Velikost ploščice	6 mm
Velikost držala	16 mm
Kolenska ročica	259015 6
Vzmet	259046 2
Podložna ploščica	259031 9
Celotna dolžina L	77 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 6	259015 6
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Podložna ploščica Tip 9	259031 9
Vijak kolenske ročice Tip 4	259018 4
Vzmet Tip 2	259046 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500