

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236651 35
GTIN	4047109227088
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Vrtalna konica vodi orodje natančno v osi vrtnja in zagotavlja s tem ravnost, najvišjo procesno varnost in stabilnost pri globini vrtnja do $9 \times D$.

Možnost navrtanja na ravnih površinah brez pilotne izvrtine.

Vrtalna krona brez vodilne opore in njene nastavitve.

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

S centrirno konico art. 236659.

Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236520–236576.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Vijak za osnovno telo	239653 15IP
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 110508
Število rezil Z	2
Velikost osnovnega telesa	33
Velikost centrirne konice	60

Serijska	KUB Centron®
Nazivni Ø D	35
Uporaba vrtnja	pogojno prečno vrtnje
Uporaba vrtnja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtnja	pogojno prečno vrtnje
Uporaba vrtnja	Vrtnje zaprtih izvrtin
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 15IP	239653 15IP
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 15IP	239652 15IP