

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 25/06 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251905 25/06
GTIN	4045197651174
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PWLNR/L 2525X06

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0604..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 30 mm

Celotna dolžina L: 101,5 mm

Podložna ploščica: 259031 9

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost ploščice	6 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..

Velikost držala	25 mm
Vzmet	259046 2
Kolenska ročica	259015 6
Podložna ploščica	259031 9
ISO-oznaka držala	PWLNRL 2525X06
Vijak kolenske ročice	259018 4
Celotna dolžina L	101,5 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Vijak kolenske ročice Tip 4	259018 4
Vzmet Tip 2	259046 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 6	259015 6
Podložna ploščica Tip 9	259031 9