



CC.T 09T304, Zvrst: KW10


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260196 KW10
GTIN	4960664359745
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	AH
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 300 m/min
Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje