

**CCMT 120412, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje