

Garant**Rezalna glava QuickTurn, levi, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Razred artikla	21U

Opis**Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetje, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DWLNR/L 2025K08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 32 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259031 42

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	DWLNR/L 2025K08
Podložna ploščica	259031 42
Dolžina glave L ₁	32 mm
Vpenjalna spona	259038 10
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Velikost držala	20 mm

Velikost ploščice	8 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 10	259038 10
Vijak za podložno ploščico	259171
Podložna ploščica	259581
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Podložna ploščica Tip 42	259031 42
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
Vpenjalna spona	259354