

**CCMT 120404, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje