

**CCMT 120412, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje