

HOLEX®**CCMT 060204 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260212 HBX130
GTIN	4045197668592
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 060204 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mmPodajanje f : 0,06 - 0,36 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	MM
Globina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,06 - 0,36 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Zvrst	HBX130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna