

**SNMG 120408, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	CA510
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje