

Garant**Rezalna glava QuickTurn, desno, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251104 20/12
GTIN	4045197650757
Razred artikla	21U

Opis**Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpenite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DSSNR/L 2025K12

primerna obračalna rezalna ploščica: SN.. 1204..

Funkcijska širina L_4 : 32 mm

Dolžina glave L_1 : 49 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259031 21

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	259025 4
Funkcijska širina L_4	32 mm
Velikost držala	20 mm
Podložna ploščica	259031 21
Velikost ploščice	12 mm
Vpenjalna spona	259038 8
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..

Dolžina glave L ₁	49 mm
ISO-oznaka držala	DSSNR/L 2025K12
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico	259171
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Podložna ploščica Tip 21	259031 21
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
Vpenjalna spona Tip 8	259038 8
Podložna ploščica	259231
Vpenjalna spona	259352