

**WNMG 080404, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	MQ
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje