

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E16R SDUCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19 mm
Srednji premik L_3	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	15,6 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500