

Garant

**GARANT Master Eco držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 40,
Izvertina d₂ (H7): 25mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319235 25
GTIN	4067263108047
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58+/-2.
- Vse funkcionalne površine so brušene.
- Preluknjano držalo VDI.
- Z dvema krogličnima pršilnima šobama.

Prednosti:

- Primerno tudi za daljše nože za notranje struženje.
- Individualna nastavitev dolžine nožev za notranje struženje.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Napotek:

Ni primerno za uporabo z reducirnim tulcem.

Tehnični opis

Izvertina d ₂ (H7)	25 mm
Ø H ₃	27,5 mm
Ø D ₈ Ø D ₈	65 mm
Ø L ₇	61 mm
Ø H ₁	32,5 mm

Podatkovni list

Ø D ₆	83 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø L ₃	22 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje