


Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260338 16/11
GTIN	
Razred artikla	25U

Opis
Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L11
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	23 mm
Prevesna dolžina L_1	80 mm
Srednji premik L_3	14,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 3
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 3	269022 3