

HEDI

Prenosni LED-reflektor, 230 V, Poraba moči: 50W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081211 50
GTIN	4003644006106
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Ohišje iz aluminijeve tlačne litine z aluminijastim reflektorjem in sijalko. Stikalo za vklop/izklop je nameščeno na ohišju.

SMD LED reflektor primeren za mobilno uporabo, z robustnim stojalom z zaščito.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Sijalke	LED modul
Svetlobni tok	2250 - 4000 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	50 W
Dolžina priključnega kabla	5 m
Nazivna napetost	230 V
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Celotna širina	300 mm
Celotna višina	350 mm
Celotna dolžina	360 mm
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji