


SNMG 120404, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120404 CA6525 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza a_p : 0,8 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,8 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MS
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA6525

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje