

**Garant**
**Garnitura nožev za notranje struženje HSS, levi**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260335
GTIN	4045197653062
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	AH1216M SDUCR/L07
ISO-oznaka držala	AH1012K SDUCR/L07
ISO-oznaka držala	AH0810H SDUCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	12,5 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	15,5 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	19,5 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
Srednji premik $L_3$	9 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm

Dolžina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	8 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	10 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	12 mm
Uporabna globina T	5 mm
Uporabna globina T	5 mm
Uporabna globina T	5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice 1216/07 mm	260333 1216/07
Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice 8/07 mm	260333 8/07
Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice 1012/07 mm	260333 1012/07
Nož za notranje struženje HSS Ø držala/velikost ploščice 0810/07 mm	260333 0810/07

