

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 20/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: MTJNR/L 2020X16

primerna obračalna rezalna ploščica: TN.. 1604..

Funkcijska širina L_4 : 25 mm

Dolžina glave L_1 : 32 mm

Celotna dolžina L: 91 mm

Garnitura vijakov: 259023 1

Tehnični opis

Vpenjalna spona	259038 1
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Dolžina glave L_1	32 mm
Velikost držala	20 mm

Garnitura vijakov	259023 1
Podložna ploščica	259031 31
Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Zatič	259049 1
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2020X16
Celotna dolžina L	91 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalna spona Tip 1	259038 1
Garnitura vijakov10-delne Tip 1	259023 1
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Zatič Tip 1	259049 1
Podložna ploščica Tip 31	259031 31