


**SNMG 120408, Zvrst: CA510**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 120408 CA510 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza  $a_p$ : 1 - 4 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	1 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PS
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA510

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje