


SNMG 120408, Zvrst: CA510

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251356 CA510 |
| GTIN | 4960664698691 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

SNMG 120408 CA510 Radij rezila: 0,8 mm
 Zvrst: CA510
 Lomilec odrezkov: PH
 Globina reza a_p : 1 - 10 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Glavna uporaba | P |
| Lomilec odrezkov | PH |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Globina reza a_p | 1 - 10 mm |
| Podajanje f | 0,25 - 0,8 mm/v |
| Zvrst | CA510 |

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 450 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |