

**HOLEX®****WNMG 080408 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Razred artikla	22D

**Opis**

WNMG 080408 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza  $a_p$ : 1 - 5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Lomilec odrezkov	PM
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	1 - 5 mm

Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna