

**WNMG 080412, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252116 CA4515
GTIN	
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	STD
Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Glavna uporaba	K
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje