

**WNMG 080412 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,14 - 0,55 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	WQ
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje