

**WN.G 080408, Zvrst: CA4515**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 CA4515
GTIN	4960664600427
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4,2 mm
Lomilec odrezkov	STD
Glavna uporaba	K
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje