

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje