

**TNMG 160408, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 CA6525 Zvrst: CA6525
Lomilec odrezkov: MQ
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	CA6525

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje