

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal, BT 30 kratek, Vpenjalni premer D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303406 6
GTIN	4067263110217
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od premera 6).
- Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	27 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Skrčevalna glava

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 30	354225 30
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Podstavna omara	354290