

## Indukcijska naprava za segrevanje, Velikost: 45



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	883962 45
GTIN	2050002076488
Razred artikla	86H

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktna naprava za indukcijsko gretje simatherm® za kotalne ležaje in druge obročaste kovinske dele za premere izvrtin od 20 do 310 mm. Časovna in temperaturna avtomatika omogoča segrevanje valjčnih ležajev na temperaturo 110 °C, ki jo predpisujejo proizvajalci oz. segrevanje drugih obročastih kovinskih elementov. Posebej kompaktna izvedba – vključno s 3 jarmi znaša masa le 17 kg. Možnost daljinskega upravljanja z mobilnimi napravami prek povezave Bluetooth (samo z brezplačno aplikacijo »World of Maintenance«)

#### Obseg dobave:

Naprava za segrevanje, 3 jarmi, temperaturno tipalo in zaščitne rokavice.

### Tehnični opis

Širina	268 mm
Območje regulacije temperature	20 - 180 °C
Zunanji Ø obdelovanca do	310 mm
Maksimalna masa obdelovanca	45 kg
Napetost	230 V
Moč	2,1 kW

Dolžina	320 mm
Notranji Ø obdelovanca od	20 mm
Višina	293 mm
Vrsta izdelka	Indukcijski grelnik