

**Rezalna obračalna ploščica SOMT....20ER-GM, za rezkarje za velika podajanja, PR1835****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222073 10
GTIN	4960664029358
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Debelina ploščice E	4,76 mm
Podajanje f_z na zob	0,5–1,8 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Tip	INOX
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Radij rezila	2 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT100420ER-GM
Zvrst	PR1835
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		