


Garant

Ročni primež vrtalnega stroja z ekscentričnim hitrim vpenjanjem, Širina čeljusti A: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	365038 100
GTIN	4067263112389
Razred artikla	31S

Opis

Izvedba:

- Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
- Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
- Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.
- Patentirano integrirano ekscentrično hitro vpenjanje za varno držanje vrtalne mize.
- Hitro vpenjanje v območju utorov omogoča fleksibilno in učinkovito obdelavo vpetega obdelovanca v poljubnem položaju na celotni vrtalni mizi, ne da bi ga morali ponovno vpenjati.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj **0,10 mm**.

Obseg dobave:

Vpenjalni ključ in tri utorne matice velikosti 12, 14 in 16 mm.

Tehnični opis

Podatkovni list

Skupna višina c.	92 mm
Dolžina osnovnega telesa a	286 mm
Barvna koda za primerni pribor	BM-primež, moder
Širina čeljusti A	100 mm
Širina osnovnega telesa B	174 mm
Višina čeljusti C	32 mm
Vpenjalno območje b	143 mm
Širina vpenjalnih utorov	17 mm
Razmak vpenjalnih utorov	141 mm
maksimalna celotna dolžina L ₄	474 mm
Masa	12,5 kg
Vrsta izdelka	Primež za vrtni stroj

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/365038-100>