

**Garant****Izvijač za električarje za vijake PlusMinus, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, SLIM steblo, v celoti izolirano, Velikost pogona: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	668922 1
GTIN	4067263113331
Razred artikla	61F

**Opis****Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Ergonomično oblikovan **ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

S **SLIM stebлом** = zmanjšan premer stebela in izolacije za nizko ležeče vijačne in vzmetne elemente (**Ø izolacije = Ø stebela**).

**Uporaba:**

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Konica izvijača za kombinirani profil vijakov se natančno prilega v **glave vijakov s kombinirano zarezo (PlusMinus je kombinacija Pozidriv/ploščati)**, ki se uporabljajo predvsem za komponente električnih inštalacij.

**Tehnični opis**

Dolžina rezila	80 mm
celotna dolžina	180 mm
Profil Pozidriv – ploščati	1–0,7×4,5
Velikost pogona	1
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Pogonski profil	Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati
Vrsta izdelka	Izvijač