


**CNMG 120408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	PMG
Zvrst	CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje