

**CNMG 120416, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	PMG
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje