

**CNMG 160612, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Podajanje $f$	0,28 - 0,88 mm/v
Lomilec odrezkov	PH
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	1,2 mm

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje