


**CNMM 190616, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,25 - 0,9 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	PX
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Radij rezila	1,6 mm

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje