


**DNMG 150604, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	CA125P
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	PMG
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje