

**DNMG 150608, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	PQ

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje