



Rezalna obračalna ploščica za struženje TNMG 220408, za srednje grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220408
Lomilec odrezkov	PMG

Podatkovni list

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje