


**SNMG 120404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Lomilec odrezkov	PQ
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje