

**VBMT 160404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA125P
Lomilec odrezkov	HQ
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje