




Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMT 09T308, za gladilno obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA125P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	HQ
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T308-HQ CA125P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje