

**TNMG 160404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA125P
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PMG
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje