


**SNMG 190612, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 330 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1 - 11 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190612
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	PH
Podajanje f	0,3 - 1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Zvrst	CA125P
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje