

**TNMG 160408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Zvrst	CA125P
Lomilec odrezkov	PQ
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje