

**VNMG 160404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA125P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	PQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje