

**VNMG 160408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Zvrst	CA125P
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	PQ

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje