


**Rezalna obračalna ploščica za struženje WNMG 080412, za srednje grobo obdelavo, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Lomilec odrezkov	PMG
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Zvrst	CA125P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje